

PC Kit *und* Power Set

Datenerfassung und -verarbeitung für *mobifinder*[®]
Stromversorgung für *mobifinder*[®]

mob-PC Kit

- Einfache Aufzeichnung aller Alarme mit Datum, Uhrzeit, Feldstärke und einer benutzerge wählten Identifikationsnummer für Sicherheitsprotokolle und Flugberichte auf Laptop oder Personalcomputer
- Einfache Protokollerstellung durch Einbindung der Meßdaten in Text- oder Tabellenverarbeitungsprogramme (automatische Erstellung von Protokollen)
- automatische Uhrzeit - und Datumseinstellung des *mobifinder*[®]
- Verriegelung der wählbaren Funktionen des *mobifinder*[®] auf Knopfdruck „user level setzen“

Das *mob*-PC Kit ermöglicht eine einfache Datenerfassung aller durch den *mobifinder*[®] aufgenommenen Meßwerte. Die Meßwerte können zum PC übertragen werden und in Tabellenform abgespeichert oder in andere Programme übernommen werden (z. B. Tabellenkalkulation oder Datenbanksysteme).



Messwerte mobifinder				
Datei				
Nr.	Datum	Zeit	Meßwert	Kennung
182	08.04.	13:57:22	neue Kennun	123456
183	08.04.	13:57:56	78dB	123456
184	08.04.	13:58:34	neue Kennun	225566
185	08.04.	13:58:08	68dB	225566
186	08.04.	13:58:09	68dB	225566
187	08.04.	13:58:33	78dB	225566
188	08.04.	13:58:35	78dB	225566
189	08.04.	13:58:36	77dB	225566
190	08.04.	13:58:38	77dB	225566
191	08.04.	13:58:39	80dB	225566
192	08.04.	13:58:41	76dB	225566
193	08.04.	14:01:18	neue Kennun	307636
194	08.04.	14:01:51	51dB	307636
195	08.04.	14:05:34	55dB	307636

Hauptfunktionen

Meßwerte vom *mobifinder*[®] werden zum PC übertragen und dort gespeichert. Die Uhrzeit des *mobifinder*[®] wird gestellt. *mobifinder*[®] kann für vereinfachte Bedienung eingestellt werden.

Benutzung

Mobiles Gerät mit handelsüblichem RS232 - Kabel für Laptop oder Personalcomputer. Stromversorgung durch Batterie oder Steckernetzteil. Bedienung über einen PC. Software für PC wird auf CD-ROM mitgeliefert.

Gehäuse

Maße: 103 x 178 x 48 mm
Gewicht: 420 g
Leuchtdiode zur Funktionsanzeige
Ein/Ausschalter
Batteriefach (9V-Block)
Sub-D Buchse zur Datenübertragung zum PC
Buchse zur Stromversorgung über Netzteil

Power Set PC Kit *und*

Stromversorgung für *mobifinder*[®]
Datenerfassung und -verarbeitung für *mobifinder*[®]

***mobi*-Power Set**

mobifinder[®]

- wird zum stationären Gerät
- benötigt keine Batterien mehr
- ist mit Schwanenhals an Tisch und Wand zu befestigen
- ist horizontal und vertikal im Blickwinkel einstellbar



Das *mobi-Power Set* ermöglicht die stationäre Benutzung des *mobifinder*[®] in geschlossenen Räumen ohne Batterien. Zur Wand- oder Tischmontage wird ein Schwanenhals genutzt. *mobifinder*[®] wird dann über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt.

Technische Daten

Stromversorgung über Netzteil
Eing.: 230V/50Hz/11W
Ausg.: 6V/500mA

Verkauf und Beratung